



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.770

Кабельный наконечник

Состояние: 22.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

AS 4050.770 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

ФУНКЦИИ

| | |
|----------------------------|---|
| Арт. № | AS 4050.770 |
| Описание продукта | С пластиковой изоляционной втулкой. |
| Технические характеристики | Термостойкость 105 °C |
| Материал | E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен |
| Цвет | желтый |
| Длина | 10 мм |
| AWG | 18 |
| Внутренний диаметр | 3 мм |
| Код цветов Rittal | да |
| Для сечения | 1 мм ² |
| Указание | Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant. |
| Стандарты | AEH DIN 46228 |
| Подходит для арт. № | 4051.205 4051.210 |
| Форма поставки | россыпью |
| Упаковка | 500 шт. |
| Вес нетто | 0.5 |
| Gross weight | 0.058 |
| Код ТНВЭД | 85369010 |
| EAN | 4028177815735 |
| ETIM 9 | EC000005 |

ФУНКЦИИ

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)
UR