

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.771**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 12.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.771 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## Функции

Арт. №	AS 4050.771
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	желтый
Длина	12 мм
AWG	18
Внутренний диаметр	3 мм
Код цветов Rittal	да
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	ЕС000005
ETIM 8	ЕС000005
ECLASS 8.0	36659290
Описание продукта	Wire end ferrules for wire processing, 1.0 mm <sup>2</sup> , yellow, loose, 12 mm

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

UR