


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.774

## Кабельный наконечник

Состояние: 08.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.774 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## Функции

Арт. №	AS 4050.774
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	красный
Длина	10 мм
AWG	16
Внутренний диаметр	3,5 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	1,5 мм <sup>2</sup>
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5 kg
Gross weight	0,065 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	ЕС000005
ETIM 8	ЕС000005

## Функции

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Описание продукта

Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима и ручной обработки, 1,5 мм<sup>2</sup>, AWG 16, 10 мм, красные, россыпью, 500 штук

## Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)  
UR