


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.779

Кабельный наконечник

Состояние: 04.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.779 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. № | AS 4050.779 |
| Описание продукта | С пластиковой изоляционной втулкой. |
| Технические характеристики | Термостойкость 105 °С |
| Материал | Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен |
| Цвет | синий |
| Длина | 10 мм |
| AWG | 14 |
| Внутренний диаметр | 4,2 мм |
| Код цветов Rittal | да |
| Для сечения | 2,5 мм ² |
| Указание | Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant. |
| Стандарты | АЕН DIN 46228 |
| Подходит для арт. № | 4051.205 4051.210 |
| Форма поставки | россыпью |
| Упаковка | 500 шт. |
| Вес нетто | 0,5 kg |
| Gross weight | 0,083 kg |
| Код ТНВЭД | 85369010 |
| ETIM 9 | ЕС000005 |
| ETIM 8 | ЕС000005 |

Функции

ECLASS 8.0

36659290

Описание продукта

Кабельные наконечники для ручной обработки, 2,5 мм², AWG 14, 10 мм, синие, россыпью, 500 штук

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)
UR