Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.779 Кабельный наконечник

Состояние: 15.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4050.779 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4050.779
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	синий
Длина	10 мм
AWG	14
Внутренний диаметр	4,2 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	2,5 мм²
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0.5
Gross weight	0.083
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177815704
ETIM 9	EC000005

© Rittal 2025

Функции

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3