



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.779**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 01.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.779 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.779
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	синий
Длина	10 мм
AWG	14
Внутренний диаметр	4,2 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	2,5 мм <sup>2</sup>
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0.5
Gross weight	0.083
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177815704
ETIM 9	EC000005

# ФУНКЦИИ

---

ETIM 8 EC000005

---

ECLASS 8.0 36659290

## Одобрения

---

Одобрения UL + C-UL (listed)  
UR