


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.782**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 07.04.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.782 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## Функции

Арт. №	AS 4050.782
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	серый
Длина	8 мм
AWG	12
Внутренний диаметр	4,8 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	4 мм <sup>2</sup>
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5 kg
Gross weight	0,114 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

## Функции

---

Описание продукта

Кабельные наконечники для ручной обработки, 4 мм<sup>2</sup>, AWG 12, 8 мм, серые, россыпью, 500 штук

## Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)  
UR