


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.783**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 21.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.783 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.783
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	серый
Длина	12 мм
AWG	12
Внутренний диаметр	4,8 мм
Для сечения	4 мм <sup>2</sup>
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.210
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5 kg
Gross weight	0,5 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

## ФУНКЦИИ

---

ECLASS 8.0 36659290

Описание продукта Кабельные наконечники для ручной обработки, 4 мм<sup>2</sup>, AWG 12, серые, 12 мм, россыпью, 500 штук

## Одобрения

---

Одобрения UL + C-UL (listed)  
UR