

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.784

Кабельный наконечник

Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

AS 4050.784 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.784
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	серый
Длина	18 мм
AWG	12
Внутренний диаметр	4,8 мм
Код цветов Rittal	да
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Форма поставки	россыпью
Упаковка	100 шт.
Вес нетто	0.1
Gross weight	0.041
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177000018
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

36659290

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

UR