Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.785 Кабельный наконечник

Состояние: 15.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4050.785 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4050.785
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	черный
Длина	12 мм
AWG	10
Внутренний диаметр	6,3 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	6 мм²
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.210
Форма поставки	россыпью
Упаковка	100 шт.
Вес нетто	0.1
Gross weight	0.04
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177815681
ETIM 9	EC00005

© Rittal 2025

Функции

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3