


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.785**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 22.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.785 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.785
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	черный
Длина	12 мм
AWG	10
Внутренний диаметр	6,3 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	6 мм <sup>2</sup>
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.210
Форма поставки	россыпью
Упаковка	100 шт.
Вес нетто	0,1 kg
Gross weight	0,04 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

# ФУНКЦИИ

---

ECLASS 8.0 36659290

---

Описание продукта Кабельные наконечники для ручной обработки, 6 мм<sup>2</sup>, AWG 10, 12 мм, черные, россыпью, 100 штук

# Одобрения

---

Одобрения UL + C-UL (listed)  
UR