


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.807

Спиральное сверло

Состояние: 06.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.807 - Спиральное сверло

Сменное спиральное сверло для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT S.

Функции

Арт. №	AS 4050.807
Исполнение	HSS TiN-покрытие
Описание продукта	Сменное спиральное сверло для центра обработки Perforex BC и Perforex Milling Terminal MT.
Диаметр	8,5 мм
Подходит для арт. №	4050107 4050108 4050230
Обрабатываемый материал	Сталь Нержавеющая сталь Алюминий Пластик Медь
Упаковка	10 шт.
Вес нетто	0,41 kg
Gross weight	0,42 kg
Код ТНВЭД	82051000
ETIM 9	EC000945
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609207
Описание продукта	Спиральное сверло A002- 8,5мм, кол-во 10 шт.