Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



AS 4051.105 - Рабочий светильник на светодиодах для WS 540

Для крепления на столешнице, с зажимным приспособлением.







Функции

Арт. №	AS 4051.105
Описание продукта	Для крепления на столешнице, с зажимным приспособлением.
Преимущества	Мощное освещение, без бликов и мерцания, равномерное и без теней
	Выбор цветовой температуры от теплого белого, нейтрального белого до дневного позволяет поддерживать концентрацию и минимизировать усталость
	Отличная цветопередача и сильный контраст
	Алюминиевый складной рычаг с 3D-шарниром, поаоротным и
	фиксируемым для свободного расположения источника света
Технические характеристики	Складной рычаг: длина 970 мм
	Цветопередача: 94 – 98 Ra
	Угол излучения: 100°
Материал	Корпус светильника: алюминий
	Перегородка: макролон
Комплект поставки	Рабочий светильник на светодиодах
	Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность	26 Вт
Длина кабеля подключения	3 м
Возможности подключения	Штекерный блок питания (CEE 7/16) с AC-адаптером

© Rittal 2025

Функции

Лампа	84 светодиов SMD
Класс защиты	III (SELV)
Световой поток	2 930 lm
Подходит для арт. №	4051.100
Диапазон рабочих температур	-10 °C40 °C
Номинальное рабочее напряжение	110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер	Ширина: 545 мм
	Высота: 90 мм
	Глубина: 35 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.5
Gross weight	4.2
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3