



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105

**Рабочий светильник на
светодиодах**

Состояние: 13.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - Рабочий светильник на светодиодах для WS 540

Для крепления на столешнице, с зажимным приспособлением.



ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4051.105
Описание продукта	Для крепления на столешнице, с зажимным приспособлением.
Преимущества	<p>Мощное освещение, без бликов и мерцания, равномерное и без теней</p> <p>Выбор цветовой температуры от теплого белого, нейтрального белого до дневного позволяет поддерживать концентрацию и минимизировать усталость</p> <p>Отличная цветопередача и сильный контраст</p> <p>Алюминиевый складной рычаг с 3D-шарниром, поаортным и фиксируемым для свободного расположения источника света</p>
Технические характеристики	<p>Складной рычаг: длина 970 мм</p> <p>Цветопередача: 94 – 98 Ra</p> <p>Угол излучения: 100°</p>
Материал	<p>Корпус светильника: алюминий</p> <p>Перегородка: макролон</p>
Комплект поставки	<p>Рабочий светильник на светодиодах</p> <p>Вкл. крепежный материал</p>
Номинальная мощность	26 Вт
Длина кабеля подключения	3 м
Возможности подключения	Штекерный блок питания (CEE 7/16) с AC-адаптером

ФУНКЦИИ

Лампа	84 светодиодов SMD
Класс защиты	III (SELV)
Световой поток	2 930 lm
Подходит для арт. №	4051.100
Диапазон рабочих температур	-10 °C...40 °C
Номинальное рабочее напряжение	110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Размер	Ширина: 545 мм Высота: 90 мм Глубина: 35 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2.5
Gross weight	4.2
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177957466
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090