



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.105

Рабочий светильник на светодиодах

Состояние: 12.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.105 - Рабочий светильник на светодиодах для WS 540

Для крепления на столешнице, с зажимным приспособлением.



Функции

| | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. № | AS 4051.105 |
| Описание продукта | Для крепления на столешнице, с зажимным приспособлением. |
| Преимущества | <p>Мощное освещение, без бликов и мерцания, равномерное и без теней</p> <p>Выбор цветовой температуры от теплого белого, нейтрального белого до дневного позволяет поддерживать концентрацию и минимизировать усталость</p> <p>Отличная цветопередача и сильный контраст</p> <p>Алюминиевый складной рычаг с 3D-шарниром, поаортным и фиксируемым для свободного расположения источника света</p> |
| Технические характеристики | <p>Складной рычаг: длина 970 мм</p> <p>Цветопередача: 94 – 98 Ra</p> <p>Угол излучения: 100°</p> |
| Материал | <p>Корпус светильника: алюминий</p> <p>Перегородка: макролон</p> |
| Комплект поставки | <p>Рабочий светильник на светодиодах</p> <p>Вкл. крепежный материал</p> |
| Номинальная мощность | 26 Вт |
| Длина кабеля подключения | 3 м |
| Возможности подключения | Штекерный блок питания (CEE 7/16) с AC-адаптером |

Функции

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Лампа | 84 светодиодов SMD |
| Класс защиты | III (SELV) |
| Световой поток | 2 930 lm |
| Подходит для арт. № | 4051.100 |
| Диапазон рабочих температур | -10 °C...40 °C |
| Номинальное рабочее напряжение | 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц |
| Размер | Ширина: 545 мм Высота: 90 мм Глубина: 35 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 2,5 kg |
| Gross weight | 4,2 kg |
| Код ТНВЭД | 94054990 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36629090 |
| Описание продукта | Рабочий светильник на светодиодах WS 540, регулировка яркости, 230 В/50 Гц |