### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4051.123 Wire Station WS 540

Состояние: 13.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### AS 4051.123 - Wire Station WS 540

Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.





#### Функции

Арт. №	AS 4051.123
Исполнение	Вариант для США
Описание продукта	Мобильное рабочее место для прокладки проводов, с регулировкой высоты и гибким применением на производстве. Обеспечивает эргономичную и комфортную работу по обработке проводов.
Преимущества	Стол с электрической регулировкой для оптимальной рабочей высоты, настраивается в диапазоне 710 — 1250 мм Столешница из мультиплекса, моющаяся и устойчивая к царапинам Идеальное решение в сочетание с полуавтоматоми для резки и обжима, а также использование готовых проводов от Wire Terminal Нанесенные деления для быстрого ручного измерения Подготовлен для крепления монитора для обработки с помощью Eplan Smart Wiring Опционально расширяется полками для коробок и бухт бухт проводов, а также держателями для инструментов и мелких деталей. Гибкое применение на производстве благодаря прорезиненным роликам

© Rittal 2025 2

### Функции

Комплект поставки	Стол для прокладки проводов с электрической регулировкой
	высоты Кабель подключения 7 м
	Блок розеток, 7 розеток, с выключателем
	Блок розеток, 7 розеток, с выключателем
Указание по монтажу	Крепежная направляющая, вертикальная, арт. № 4051.106,
	используется для комплектующих, напр. держателей боксов,
	магазинов и т. д.
Входное напряжение	110 В АС, 60 Гц
Размеры	Ширина: 900 мм
	Высота: 1.350 мм
	Глубина: 781 мм
Рабочая высота	Working height (min.): 710 мм
	Working height (max.): 1.205 мм
Height adjustable y/n	да
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	95
Gross weight	106
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177962668
ETIM 9	EC000348
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	21100208

## Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3