



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.525

Кабельный наконечник

Состояние: 13.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

AS 4051.525 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4051.525
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	синий
Длина	10 мм
AWG	14
Внутренний диаметр	4,2 мм
Для сечения	2,5 мм ²
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью (10 комплектов по 100 шт.)
Упаковка	1 000 шт.
Вес нетто	1
Gross weight	0.176
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177815834
ETIM 9	EC000005

ФУНКЦИИ

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)
UR