


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.525

Кабельный наконечник

Состояние: 12.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.525 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4051.525
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	синий
Длина	10 мм
AWG	14
Внутренний диаметр	4,2 мм
Для сечения	2,5 мм ²
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью (10 комплектов по 100 шт.)
Упаковка	1 000 шт.
Вес нетто	1 kg
Gross weight	0,176 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

Функции

ECLASS 8.0

36659290

Описание продукта

Кабельные наконечники для ручной обработки, 2.5 мм², AWG 14, синие, 10 мм, россыпью (10 комплектов по 100 шт.), 1000 штук

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)
UR