


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4051.574**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 22.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# AS 4051.574 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4051.574
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	оранжевый
Длина	8 мм
AWG	20
Внутренний диаметр	2,9 мм
Код цветов Rittal	да
Multinorm	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0.5
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177999565
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

UR