



# AS 4051.624 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## Функции

Арт. №	AS 4051.624
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	черный
Длина	18 мм
AWG	16
Внутренний диаметр	3,5 мм
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Описание продукта	Wire end ferrules for wire processing, 1.5 mm <sup>2</sup> , black, loose, 18 mm

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

UR