


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4051.641**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.641 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## Функции

Арт. №	AS 4051.641
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	серый
Длина	10 мм
AWG	18
Внутренний диаметр	2,8 мм
Для сечения	0,75 мм <sup>2</sup>
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью (10 комплектов по 100 шт.)
Упаковка	1 000 шт.
Вес нетто	1 kg
Gross weight	0,11 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

## Функции

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Описание продукта

Кабельные наконечники для ручной обработки, 0,75 мм<sup>2</sup>, AWG 18, серые, 10 мм, россыпью (10 комплектов по 100 шт.), 1000 штук

## Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)  
UR