Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4051.644 Кабельный наконечник

Состояние: 01.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4051.644 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4051.644
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	красный
Длина	10 мм
AWG	18
Внутренний диаметр	3 мм
Для сечения	1 мм²
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью (10 комплектов по 100 шт.)
Упаковка	1 000 шт.
Вес нетто	1
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177815858
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

© Rittal 2025

Функции

ECLASS 8.0

36659290

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

UR

3