


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4051.697**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 12.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.697 - Кабельный наконечник на ленте

С пластиковой изоляционной втулкой.

## Функции

Арт. №	AS 4051.697
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	красный
Длина	10 мм
AWG	18
Внутренний диаметр	3 мм
Для сечения	1 мм <sup>2</sup>
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Форма поставки	на ленте
Упаковка	5 000 шт.
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Описание продукта	Кабельные наконечники 1,0 мм <sup>2</sup> x 10 мм AWG 18 Кол-во=5000 шт. Цвет: красный, форма поставки: на ленте (по коду цветов DIN)

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)