

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.732

Кабельный наконечник

Состояние: 12.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.732 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4051.732
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Длина	18 мм
AWG	10
Внутренний диаметр	6,3 мм
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Форма поставки	россыпью
Упаковка	100 шт.
Вес нетто	0,1
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Описание продукта	Wire end ferrules for wire processing, 6.0 mm ² , green, loose, 18 mm

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

UR