


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.001

Клещи для обжима

Состояние: 10.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.001 - Клещи для обжима кабельных наконечников

Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.



Функции

Арт. №	AS 4054.001
Исполнение	угловое
Описание продукта	Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.
Преимущества	Минимальное усилие при большом сечении кабеля Постоянно высокое качество обжима Промаркированные штамповочные места для точной обработки соответствующих сечений Прижимная блокировка с фиксатором
Материал	Высококачественная специальная инструментальная сталь
Поверхность	Матовая, хромированная
Цвет	Ручка: антрацит и розовый Rittal
Обжим	четырёхугольный
Направление ввода кабеля	спереди
Размер	Высота: 59 мм Длина: 198 мм
AWG	22 - 10
Для сечения	0,5 - 6 мм ²

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,452 kg
Gross weight	0,462 kg
Код ТНВЭД	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Описание продукта	Клещи для обжима 0,5 - 6 мм ² , четырехугольный обжим, для изолированных и неизолированных кабельных наконечников