


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.002

## Клещи для обжима

Состояние: 27.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.002 - Клещи для обжима кабельных наконечников

Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.

## Функции

Арт. №	AS 4054.002
Исполнение	прямое
Описание продукта	Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.
Преимущества	Минимальное усилие при большом сечении кабеля Постоянно высокое качество обжима Прижимная блокировка с фиксатором Саморегулировка
Материал	Высококачественная специальная инструментальная сталь
Поверхность	Матовая, хромированная
Цвет	Handle: RAL 7016 and RAL 35745
Обжим	четырёхугольный
Направление ввода кабеля	сбоку
Размер	Длина: 176 мм
AWG	26 - 8
Для сечения	0,14 - 10 мм <sup>2</sup>
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,4 kg
Gross weight	0,449 kg
Код ТНВЭД	82032000
ETIM 9	ЕС000168
ETIM 8	ЕС000168

# Функции

---

ECLASS 8.0

21043811

---

Описание продукта

AS Клещи для четырехугольного обжима, для сечения 0,14 - 10 мм<sup>2</sup>