Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4054.004 Клещи для обжима

Состояние: 17.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4054.004 - Клещи для обжима кабельных наконечников

Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.



Функции

| AS 4054.004 |
|---|
| прямое |
| Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4. |
| Минимальное усилие при большом сечении кабеля |
| Постоянно высокое качество обжима |
| Промаркированные штамповочные места для точной |
| обработки соответствующих сечений |
| Прижимная блокировка с фиксатором |
| Высококачественная специальная инструментальная сталь |
| Матовая, хромированная |
| Ручка: антрацит и розовый Rittal |
| WM-обжим |
| сбоку |
| Высота: 68 мм |
| Длина: 256 мм |
| 8 - 4 |
| 10 - 25 мм² |
| |

© Rittal 2025

Функции

| Упаковка | 1 шт. |
|--------------|---------------|
| Вес нетто | 0.66 |
| Gross weight | 0.69 |
| Код ТНВЭД | 82032000 |
| EAN | 4028177807600 |
| ETIM 9 | EC000168 |
| ETIM 8 | EC000168 |
| ECLASS 8.0 | 21043811 |

© Rittal 2025 3