

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.004

Клещи для обжима

Состояние: 14.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.004 - Клещи для обжима кабельных наконечников

Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.



Функции

Арт. №	AS 4054.004
Исполнение	прямое
Описание продукта	Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.
Преимущества	Минимальное усилие при большом сечении кабеля Постоянно высокое качество обжима Промаркированные штамповочные места для точной обработки соответствующих сечений Прижимная блокировка с фиксатором
Материал	Высококачественная специальная инструментальная сталь
Поверхность	Матовая, хромированная
Цвет	Ручка: антрацит и розовый Rittal
Обжим	WM-обжим
Направление ввода кабеля	сбоку
Размер	Высота: 68 мм Длина: 256 мм
AWG	8 - 4
Для сечения	10 - 25 мм ²

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,66 kg
Gross weight	0,69 kg
Код ТНВЭД	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Описание продукта	Клещи для обжима 10 - 25 мм ² , WM-обжим, для изолированных и неизолированных кабельных наконечников