


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.030

Клещи для обжима Flex

Состояние: 18.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.030 - Клещи для обжима Flex кабельных наконечников

Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.



Функции

Арт. №	AS 4054.030
Исполнение	прямое
Описание продукта	Для обжима неизолированных кабельных наконечников согл. DIN 46228 часть 1 и изолированных согл. DIN 46228 часть 4.
Преимущества	Фронтальное или боковое крепление кабельного наконечника благодаря поворотной головке Минимальное усилие при большом сечении кабеля Постоянно высокое качество обжима Прижимная блокировка с фиксатором Саморегулировка
Материал	Высококачественная специальная инструментальная сталь
Поверхность	Покрытие, черное, матовое
Цвет	Ручка: антрацит и розовый Rittal
Обжим	трапециевидный
Направление ввода кабеля	спереди и сбоку
Размер	Длина: 180 мм
AWG	26 - 8
Для сечения	0,14 - 10 мм ²

Функции

Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,35 kg
Gross weight	0,388 kg
Код ТНВЭД	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Описание продукта	AS клещи для обжима для сечения 0,14 -10мм ² , поворотная головка, трапециевидальный обжим