

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.080

Клещи для обжима

Состояние: 01.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.080 - Клещи для обжима штекерных кабельных наконечников

Для обработки неизолированных плоских наконечников



Функции

Арт. №	AS 4054.080
Исполнение	угловое
Описание продукта	Для обработки неизолированных плоских наконечников.
Преимущества	Прижимная блокировка с фиксатором Промаркированные штамповочные места для точной обработки соответствующих сечений
Материал	Высококачественная специальная инструментальная сталь
Поверхность	Матовая, хромированная
Цвет	Ручка: антрацит и розовый Rittal
Обжим	В-образный
Размер	Ширина: 18 мм Высота: 59 мм Длина: 198 мм
AWG	26 - 16
Для сечения	0,1 - 1,5 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,433 kg
Gross weight	0,443 kg

Функции

Код ТНВЭД	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Описание продукта	Клещи для обжима 0,1 - 1,5 мм ² , В-образный обжим, для неизолированных штекерных кабельных наконечников 2,8, 4,8 и 6,3 мм