

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.140

Клещи для обжима

Состояние: 28.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.140 - Клещи для обжима кольцевых кабельных наконечников

Для обработки изолированных кольцевых и вилочных кабельных наконечников.



Функции

Арт. №	AS 4054.140
Исполнение	угловое
Описание продукта	Для обработки изолированных кольцевых и вилочных кабельных наконечников.
Преимущества	Четкая цветовая маркировка сечений в местах обжима Прижимная блокировка с фиксатором Разблокируются при достижении необходимого давления, таким образом исключается избыточный обжим
Материал	Высококачественная специальная инструментальная сталь
Поверхность	Матовая, хромированная
Цвет	Ручка: антрацит и розовый Rittal
Обжим	овальный
Размер	Высота: 59 мм Длина: 198 мм
AWG	22 - 14
Для сечения	0,75 - 2,5 мм ²
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,42 kg

Функции

Gross weight	0,44 kg
Код ТНВЭД	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Описание продукта	Клещи для обжима 0,75 - 2,5 мм ² , овальный обжим, для изолированных кольцевых кабельных наконечников