

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4054.800

## Комбинированные пассатижи

Состояние: 03.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.800 - Комбинированные пассатижи

С зубчатой поверхностью губок и встроенным круглым ключом от M8 до M10

## Функции

Арт. №	AS 4054.800
Описание продукта	С зубчатой поверхностью губок и встроенным круглым ключом от M8 до M10.
Преимущества	Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания Оптимальная передача удерживающего и режущего усилия Малое физическое усилие
Материал	Высококачественная специальная инструментальная сталь
Поверхность	Матовая, хромированная
Цвет	Ручка: антрацит и розовый Rittal
Стандарты	Защитная изоляция 1000 В VDE
Размер	Длина: 180 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,289 kg
Gross weight	0,299 kg
Код ТНВЭД	82032000
ETIM 9	ЕС000836
ETIM 8	ЕС000836
ECLASS 8.0	21043809
Описание продукта	Комбинированные пассатижи с изолированными ручками, зубчатая поверхность губок, встроенный кольцевой ключ M8-M10

# Одобрения

---

Одобрения

VDE