

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.800

Комбинированные пассатижи

Состояние: 11.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.800 - Комбинированные пассатижи

С зубчатой поверхностью губок и встроенным круглым ключом от M8 до M10

ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4054.800
Описание продукта	С зубчатой поверхностью губок и встроенным круглым ключом от M8 до M10.
Преимущества	Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания Оптимальная передача удерживающего и режущего усилия Малое физическое усилие
Материал	Высококачественная специальная инструментальная сталь
Поверхность	Матовая, хромированная
Цвет	Ручка: антрацит и розовый Rittal
Стандарты	Защитная изоляция 1000 В VDE
Размер	Длина: 180 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.289
Gross weight	0.299
Код ТНВЭД	82032000
EAN	4028177807860
ETIM 9	EC000836
ETIM 8	EC000836
ECLASS 8.0	21043809

Одобрения

Одобрения

Одобрения

VDE