Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4054.800 Комбинированные пассатижи

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4054.800 - Комбинированные пассатижи

С зубчатой поверхностью губок и встроенным круглым ключом от М8 до М10

Функции

| Арт. № | AS 4054.800 |
|-------------------|--|
| Описание продукта | С зубчатой поверхностью губок и встроенным круглым ключом от M8 до M10. |
| Преимущества | Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания Оптимальная передача удерживающего и режущего усилия Малое физическое усилие |
| Материал | Высококачественная специальная инструментальная сталь |
| Поверхность | Матовая, хромированная |
| Цвет | Ручка: антрацит и розовый Rittal |
| Стандарты | Защитная изоляция 1000 B VDE |
| Размер | Длина: 180 мм |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 0.289 |
| Gross weight | 0.299 |
| Код ТНВЭД | 82032000 |
| EAN | 4028177807860 |
| ETIM 9 | EC000836 |
| ETIM 8 | EC000836 |
| ECLASS 8.0 | 21043809 |
| | |

Одобрения

© Rittal 2025

Одобрения

Одобрения

VDE

© Rittal 2025 3