Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4054.870 Резчик для перемычек

Состояние: 18.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4054.870 - Резчик для перемычек

Для создания проемов путем резки перемычек в боковых стенках секций и секционных перегородках для шкафов VX и шкафов планочных силовых разъединителей.



Функции

Арт. №	AS 4054.870
Исполнение	прямое
Описание продукта	Для создания проемов путем резки перемычек в боковых стенках секций и секционных перегородках для шкафов VX и шкафов планочных силовых разъединителей.
Преимущества	Резка материалов без изменения формы Чистые кромки, не требуется доработка отрезанного профиля Простое обращение Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания
Материал	Корпус инструмента: специальная инструментальная сталь, вальцованная, закаленная маслом
Цвет	Ручка: антрацит и розовый Rittal
Комплект поставки	Резчик для перемычек вкл. систему снятия стружки

© Rittal 2025

Функции

Подходит для арт. №	0602.006
	9683.006
	9683.008
	9683.016
	9683.018
	9683.036
	9683.038
	9680.005
	9680.025
	9680.207
	9680.227
	9683.406
	9683.408
	9683.426
	9683.428
	9683.444
	9683.446
	9683.448
	9683.464
	9683.466
	9683.468
	9683.484
	9683.486
	9683.488
Размер	Длина: 280 мм
Обрабатываемый материал	Листовая сталь
	Алюминий
	Медь
	Пластик
Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	1,2 мм
Макс. толщина	1,2 мм
обрабатываемого алюминия	1,2 MIN
Maximum machinable material thickness, plastic	2 мм
Cut width	2,7 мм
Упаковка	1 шт.

© Rittal 2025 3

Функции

Gross weight	0.54	
Код ТНВЭД	82032000	
EAN	4028177955929	
ETIM 9	EC002778	
ETIM 8	EC002778	
ECLASS 8.0	36600890	

© Rittal 2025 4