

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.870


Резчик для перемычек

Состояние: 21.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4054.870 - Резчик для перемычек

Для создания проемов путем резки перемычек в боковых стенках секций и секционных перегородках для шкафов VX и шкафов планочных силовых разъединителей.



ФУНКЦИИ

| | |
|-------------------|---|
| Арт. № | AS 4054.870 |
| Исполнение | прямое |
| Описание продукта | Для создания проемов путем резки перемычек в боковых стенках секций и секционных перегородках для шкафов VX и шкафов планочных силовых разъединителей. |
| Преимущества | Резка материалов без изменения формы Чистые кромки, не требуется доработка отрезанного профиля Простое обращение Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания |
| Материал | Корпус инструмента: специальная инструментальная сталь, вальцованные, закаленные маслом |
| Цвет | Ручка: антрацит и розовый Rittal |
| Комплект поставки | Резчик для перемычек вкл. систему снятия стружки |

ФУНКЦИИ

| | |
|---------------------|--|
| Подходит для арт. № | 9683.006 9683.008 9683.016 9683.018 9683.036 9683.038 9680.005 9680.025 9680.207 9680.227 9683.406 9683.408 9683.426 9683.428 9683.444 9683.446 9683.448 9683.464 9683.466 9683.468 9683.484 9683.486 9683.488 |
|---------------------|--|

| | |
|--------|---------------|
| Размер | Длина: 280 мм |
|--------|---------------|

| | |
|-------------------------|---|
| Обрабатываемый материал | Листовая сталь Алюминий Медь Пластик |
|-------------------------|---|

| | |
|---|--------|
| Макс. толщина обрабатываемой листовой стали | 1,2 мм |
|---|--------|

| | |
|--|--------|
| Макс. толщина обрабатываемого алюминия | 1,2 мм |
|--|--------|

| | |
|--|------|
| Maximum machinable material thickness, plastic | 2 мм |
|--|------|

| | |
|-----------|--------|
| Cut width | 2,7 мм |
|-----------|--------|

| | |
|----------|-------|
| Упаковка | 1 шт. |
|----------|-------|

| | |
|-----------|-----|
| Вес нетто | 0.5 |
|-----------|-----|

ФУНКЦИИ

| | |
|--------------|---------------|
| Gross weight | 0.54 |
| Код ТНВЭД | 82032000 |
| EAN | 4028177955929 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECCLASS 8.0 | 36600890 |