

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4054.870

Резчик для перемычек

Состояние: 10.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4054.870 - Резчик для перемычек

Для создания проемов путем резки перемычек в боковых стенках секций и секционных перегородках для шкафов VX и шкафов планочных силовых разъединителей.



Функции

Арт. №	AS 4054.870
Исполнение	прямое
Описание продукта	Для создания проемов путем резки перемычек в боковых стенках секций и секционных перегородках для шкафов VX и шкафов планочных силовых разъединителей.
Преимущества	Резка материалов без изменения формы Чистые кромки, не требуется доработка отрезанного профиля Простое обращение Эргономичные ручки для легкой работы без соскальзывания
Материал	Корпус инструмента: специальная инструментальная сталь, вальцованная, закаленная маслом
Цвет	Ручка: антрацит и розовый Rittal
Комплект поставки	Резчик для перемычек вкл. систему снятия стружки

Функции

Подходит для арт. №	9683.006 9683.008 9683.016 9683.018 9683.036 9683.038 9680.005 9680.025 9680.207 9680.227 9683.406 9683.408 9683.426 9683.428 9683.444 9683.446 9683.448 9683.464 9683.466 9683.468 9683.484 9683.486 9683.488
---------------------	--

Размер	Длина: 280 мм
--------	---------------

Обрабатываемый материал	Листовая сталь Алюминий Медь Пластик
-------------------------	---

Макс. толщина обрабатываемой листовой стали	1,2 мм
---	--------

Макс. толщина обрабатываемого алюминия	1,2 мм
--	--------

Maximum machinable material thickness, plastic	2 мм
--	------

Cut width	2,7 мм
-----------	--------

Упаковка	1 шт.
----------	-------

Вес нетто	0,5 kg
-----------	--------

Функции

Gross weight	0,54 kg
Код ТНВЭД	82032000
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Описание продукта	Клещи высечные для боковых стенок секций, секционных перегородок и шкафов планочных силовых разъединителей NH