

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.720

**Электрический гидравлический
насос**

Состояние: 12.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.720 - Электрический гидравлический насос

Электрогидравлический насос служит в качестве привода для продуктов серии CW 120-S.



ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4055.720
Описание продукта	Электрогидравлический насос служит в качестве привода для продуктов серии CW 120-S.
Номинальная мощность	1,3 кВт
Filling volume	3,2 л
Working volume	2,2 л
Flow rate (max.)	1,1 л/мин
Oil (type)	HLP 46
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 50 Гц
Номинальный ток	5,65 А
Размеры машины	Ширина: 400 мм Высота: 325 мм Глубина: 335 мм
Занимаемая площадь	Ширина: 402 мм Высота: 342 мм Глубина: 397 мм
Допустимое давление (р макс.)	700 бар
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	32

ФУНКЦИИ

Gross weight	34.5
Код ТНВЭД	84138100
EAN	4028177920644
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ЕCLASS 8.0	27301290

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии