### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4055.720

# Электрический гидравлический насос

Состояние: 02.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## AS 4055.720 - Электрический гидравлический насос

Электрогидравлический насос служит в качестве привода для продуктов серии CW 120-S.

#### Функции

Арт. №	AS 4055.720
Описание продукта	Электрогидравлический насос служит в качестве привода для продуктов серии CW 120-S.
Номинальная мощность	1,3 кВт
Filling volume	3,2
Working volume	2,2
Flow rate (max.)	1,1 л/мин
Oil (type)	HLP 46
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 50 Гц
Номинальный ток	5,65 A
Размеры машины	Ширина: 400 мм Высота: 325 мм Глубина: 335 мм
Занимаемая площадь	Ширина: 402 мм Высота: 342 мм Глубина: 397 мм
Допустимое давление (р макс.)	700 бар
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	32
Gross weight	34.5
Код ТНВЭД	84138100
EAN	4028177920644
ETIM 9	EC011047

© Rittal 2025

### Функции

ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290

# Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии

© Rittal 2025 3