


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.180

## Стандартный светильник

Состояние: 27.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.180 - Стандартный светильник

Напряжение питания: 120 В AC 60 Гц, 230 В AC 50 Гц

## Функции

Арт. №	SZ 4138.180
Исполнение	без концевого выключателя двери
Комплект поставки	Стандартный светильник Лампа Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность	18 Вт
Ballast	Полностью готовый к работе магнитный прибор
Возможности подключения	Концевой выключатель двери Электропитание через разъем Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Лампа	Люминесцентная лампа, цоколь G13
Класс защиты	I (с защитным заземлением)
Выключатель (тип)	Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Тип монтажа светильника	На винтах
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	500 В DC/1 с

## Функции

Возможности монтажа	Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно AE, CM, TP: с универсальным уголком AE: с шиной для внутреннего монтажа
Размер	Ширина: 682 мм Высота: 117 мм Глубина: 50 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C...45 °C
Розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Диапазон температур хранения	-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение	230 В, 1~, 50 Гц
Исполнение розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,74 kg
Gross weight	1,94 kg
Код THBЭД	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Описание продукта	SZ стандартный светильник, ШВГ: 682x117x50 мм, 18 Вт, 230 В, 50 Гц, без концевого выключателя двери, с розеткой Schuko

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---