


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4138.280

Стандартный светильник

Состояние: 24.08.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4138.280 - Стандартный светильник

Напряжение питания: 120 В AC 60 Гц, 230 В AC 50 Гц

Функции

Арт. №	SZ 4138.280
Исполнение	без концевого выключателя двери
Комплект поставки	Стандартный светильник Лампа Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность	18 Вт
Ballast	Полностью готовый к работе магнитный прибор
Возможности подключения	Концевой выключатель двери Электропитание через разъем Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Лампа	Люминесцентная лампа, цоколь G13
Класс защиты	I (с защитным заземлением)
Выключатель (тип)	Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Тип монтажа светильника	На винтах
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	500 В DC/1 с

Функции

Возможности монтажа	Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно AE, CM, TP: с универсальным уголком AE: с шиной для внутреннего монтажа
Размер	Ширина: 682 мм Высота: 117 мм Глубина: 50 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C...45 °C
Розетки	USA/CDN (тип B, NEMA 5-15)
Диапазон температур хранения	-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение	120 В, 1~, 60 Гц
Исполнение розетки	USA/CDN (тип B, NEMA 5-15)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.81
Gross weight	1.82
Код THBЭД	94054990
EAN	4028177581418
ECLASS 8.0	27189241

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-----------	--