


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4139.140**

**Комфортный светильник**

Состояние: 12.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4139.140 - Комфортный светильник

Напряжение питания: 100 - 240 В AC 50/60 Гц

## Функции

Арт. №	SZ 4139.140
Исполнение	без концевого выключателя двери
Комплект поставки	Комфортный светильник Лампа Кожух лампы Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность	14 Вт
Ballast	Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения	Электропитание через разъем Концевой выключатель двери Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Лампа	Люминесцентная лампа, цоколь G13
Класс защиты	I (с защитным заземлением)
Выключатель (тип)	Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Light cover	да
Тип монтажа светильника	На винтах
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	500 В DC/1 с

## Функции

Возможности монтажа	Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно AE, CM, TP: с универсальным уголком AE: с шиной для внутреннего монтажа
Размер	Ширина: 452 мм Высота: 117 мм Глубина: 50 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C...45 °C
Розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Диапазон температур хранения	-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Исполнение розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1,2 kg
Gross weight	1,243 kg
Код THBЭД	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Описание продукта	SZ комфортный светильник, ШВГ: 452x117x50 мм, 14 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц, без концевого выключателя двери, с розеткой Schuko

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---