Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 4139.180 Комфортный светильник

Состояние: 25.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SZ 4139.180 - Комфортный светильник

Напряжение питания: 100 - 240 В АС 50/60 Гц

Функции

Арт. №	SZ 4139.180
Исполнение	без концевого выключателя двери
Комплект поставки	Комфортный светильник
	Лампа
	Кожух лампы
	Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность	18 Вт
Ballast	Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения	Электропитание через разъем
	Концевой выключатель двери
	Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Лампа	Люминесцентная лампа, цоколь G13
Класс защиты	I (с защитным заземлением)
Выключатель (тип)	Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Light cover	да
Тип монтажа светильника	На винтах
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 B AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	500 B AC
Номинальное напряжение изоляции	500 B DC/1 c

© Rittal 2025

Функции

Возможности монтажа	Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно
	TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS
	Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с
	адаптерным уголком TS
	Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
	AE, CM, TP: с универсальным уголком
	АЕ: с шиной для внутреннего монтажа
Размер	Ширина: 682 мм
	Высота: 117 мм
	Глубина: 50 мм
иапазон рабочих температур	-15 °C45 °C
озетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
иапазон температур хранения	-20 °C70 °C
оминальное рабочее апряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
сполнение розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/4)
паковка	1 шт.
ес нетто	1.55
ross weight	1.8
од ТНВЭД	94054990
AN	4028177092341
CLASS 8.0	27189241

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3