

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 4139.350**

**Комфортный светильник**

Состояние: 09.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4139.350 - Комфортный светильник

Напряжение питания: 100 - 240 В AC 50/60 Гц

## Функции

Арт. №	SZ 4139.350
Исполнение	с концевым выключателем двери
Комплект поставки	Комфортный светильник Лампа Кожух лампы Вкл. крепежный материал Встроенный концевой выключатель двери
Номинальная мощность	30 Вт
Ballast	Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения	Электропитание через разъем Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Встроенный концевой выключатель двери	да
Лампа	Люминесцентная лампа, цоколь G13
Класс защиты	I (с защитным заземлением)
Выключатель (тип)	Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Light cover	да
Тип монтажа светильника	На винтах
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	2000 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	1000 В AC
Номинальное напряжение изоляции	500 В DC/1 с

## Функции

Возможности монтажа	Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно
Размер	Ширина: 987 мм Высота: 117 мм Глубина: 50 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C...45 °C
Розетки	D, евrorозетка (тип F, CEE 7/4)
Диапазон температур хранения	-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Исполнение розетки	D, евrorозетка (тип F, CEE 7/4)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2 kg
Gross weight	2,26 kg
Код ТНВЭД	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Описание продукта	SZ комфортный светильник, ШВГ: 987x117x50 мм, 30 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц, с концевым выключателем двери, с розеткой Schuko

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---