

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.110

Компактный светильник

Состояние: 20.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4140.110 - Компактный светильник

Компактный светильник - тонкий и экономящий место светильник для применения в распределительном шкафу



ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 4140.110
Преимущества	<p>Компактней: высота и глубина меньше примерно на 50 %.</p> <p>Таким образом, данный светильник занимает на 75 % меньше пространства по сравнению со стандартными светильниками</p> <p>Быстрее: универсальное быстросъемное крепление на перфорацию TS при помощи зажимов, винтов или сильного магнита (опционально). Просто вставить сбоку или сзади, смонтировать светильник – готово</p> <p>Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер</p> <p>Прозрачный кожух лампы, с внутренними ребрами</p>
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки	Компактный светильник с зажимами и винтовым креплением Лампа Кожух лампы Кабель подключения Вкл. крепежный материал

ФУНКЦИИ

Номинальная мощность	8 Вт
Длина кабеля подключения	3 м
Mounting distance screws	475 мм
Ballast	Электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения	Интегрированный кабель подключения с открытым концом Концевой выключатель двери
Лампа	Люминесцентная лампа T5
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Выключатель (тип)	Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Cable deflection via rear possible	да
Light cover	да
Тип монтажа светильника	На винтах На зажимах Магнитное крепление (комплектующие)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	зависит от блока питания
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	зависит от блока питания
Номинальное напряжение изоляции	зависит от блока питания
при DC	0,35 А
Mounting distance clip/magnet	400 мм
Возможности монтажа	Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно Вертикальный профиль TS, SE: непосредственно Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: непосредственно Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно AE, CM, TP: с крепежным магнитом AE: с шиной для внутреннего монтажа

ФУНКЦИИ

Указание	Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер
Указание к арт. №	Отвод кабеля через возможен через заднюю сторону
Размер	Ширина: 455 мм Высота: 59 мм Глубина: 24 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C...45 °C
Диапазон температур хранения	-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение	24 В (DC)
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.48
Gross weight	0.486
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177550292
E-Number Sweden	E4302502
ECCLASS 8.0	27189241