


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4140.220

Компактный светильник

Состояние: 22.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4140.220 - Компактный светильник

Компактный светильник - тонкий и экономящий место светильник для применения в распределительном шкафу



Функции

Арт. №	SZ 4140.220
Преимущества	<p>Компактней: высота и глубина меньше примерно на 50 %.</p> <p>Таким образом, данный светильник занимает на 75 % меньше пространства по сравнению со стандартными светильниками</p> <p>Быстрее: универсальное быстросъемное крепление на перфорацию TS при помощи зажимов, винтов или сильного магнита (опционально). Просто вставить сбоку или сзади, смонтировать светильник – готово</p> <p>Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер</p> <p>Прозрачный кожух лампы, с внутренними ребрами</p>
Цвет	Эквивалент RAL 7035
Комплект поставки	<p>Компактный светильник с зажимами и винтовым креплением</p> <p>Лампа</p> <p>Кожух лампы</p> <p>Кабель подключения</p> <p>Вкл. крепежный материал</p>

Функции

Номинальная мощность	14 Вт
Длина кабеля подключения	3 м
Mounting distance screws	725 мм
Ballast	Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения	Интегрированный кабель подключения с открытым концом Концевой выключатель двери
Лампа	Люминесцентная лампа T5
Класс защиты	II (с защитной изоляцией)
Выключатель (тип)	Встроенный, Вкл./Выкл./концевой выключатель двери
Light cover	да
Тип монтажа светильника	На винтах На зажимах Магнитное крепление (комплектующие)
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 В AC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	500 В DC/1 с
Mounting distance clip/magnet	650 мм
Возможности монтажа	Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно Вертикальный профиль TS, SE: непосредственно Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: непосредственно Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно AE, CM, TP: с крепежным магнитом AE: с шиной для внутреннего монтажа
Указание	Подключение концевого выключателя двери через 2-полюсный штекер

Функции

Размер	Ширина: 705 мм Высота: 59 мм Глубина: 24 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °С...45 °С
OUT_RATED_CURRENT_110_60	0,149 - 0,216 А
Номинальный ток	0,073 - 0,127 А
Диапазон температур хранения	-20 °С...70 °С
Номинальное рабочее напряжение	100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 20
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,759 kg
Gross weight	0,76 kg
Код ТНВЭД	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Описание продукта	SZ компактный светильник, ШВГ: 705x59x24 мм, 14 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц, встроенный переключатель вкл/откл/концевой выключатель, cURus

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-----------	--