

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4155.110

Универсальный светильник

Состояние: 17.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4155.110 - Универсальный светильник со встроенным датчиком движения

Светильник с изолированным пластиковым корпусом, датчиком движения и напряжением питания 110 - 240 В AC 50&60 Гц.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SZ 4155.110
Описание продукта	Компактная люминесцентная лампа 18 Вт с высокой интенсивностью освещения.
Преимущества	Простой и быстрый монтаж
Материал	Пластик
Комплект поставки	Универсальный светильник Встроенный датчик движения Лампа Кожух лампы Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность	18 Вт
Ballast	Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения	Электропитание через разъем Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Integrated motion sensor	да
Лампа	Компактная люминесцентная лампа, цоколь 2G11
Класс защиты	I (с защитным заземлением)
Выключатель (тип)	Встроенный, Вкл./Выкл./датчик движения

ФУНКЦИИ

Light cover	да
Тип монтажа светильника	На винтах
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	250 В AC
Возможности монтажа	Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно AE, CM, TP: с универсальным уголком AE: с шиной для внутреннего монтажа
Размер	Ширина: 345 мм Высота: 95 мм Глубина: 55 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C...45 °C
Розетки	1 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Диапазон температур хранения	-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение	110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Исполнение розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0.714
Gross weight	0.92
Код ТНВЭД	94054990
EAN	4028177679832
ECLASS 8.0	27189241

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK