


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4155.110

## Универсальный светильник

Состояние: 22.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4155.110 - Универсальный светильник со встроенным датчиком движения

Светильник с изолированным пластиковым корпусом, датчиком движения и напряжением питания 110 - 240 В АС 50&60 Гц.



## Функции

Арт. №	SZ 4155.110
Описание продукта	Компактная люминисцентная лампа 18 Вт с высокой интенсивностью освещения.
Преимущества	Простой и быстрый монтаж
Материал	Пластик
Комплект поставки	Универсальный светильник Встроенный датчик движения Лампа Кожух лампы Вкл. крепежный материал
Номинальная мощность	18 Вт
Ballast	Полностью электронный пускорегулирующий аппарат
Возможности подключения	Электропитание через разъем Сквозное подключение (создание шлейфов светильников)
Integrated motion sensor	да
Лампа	Компактная люминисцентная лампа, цоколь 2G11
Класс защиты	I (с защитным заземлением)
Выключатель (тип)	Встроенный, Вкл./Выкл./датчик движения

## Функции

Light cover	да
Тип монтажа светильника	На винтах
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза	2500 В AC
Номинальное напряжение изоляции	250 В AC
Возможности монтажа	Горизонтальный профиль TS на потолочной раме: непосредственно TS, SE вертикальный профиль: с адаптерным уголком TS Профили SE спереди и сзади от потолочной рамы: с адаптерным уголком TS Профили SE сбоку от потолочной рамы: непосредственно AE, CM, TP: с универсальным уголком AE: с шиной для внутреннего монтажа
Размер	Ширина: 345 мм Высота: 95 мм Глубина: 55 мм
Диапазон рабочих температур	-15 °C...45 °C
Розетки	1 x D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Диапазон температур хранения	-20 °C...70 °C
Номинальное рабочее напряжение	110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Исполнение розетки	D, евророзетка (тип F, CEE 7/3)
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	0,714 kg
Gross weight	0,92 kg
Код ТНВЭД	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Описание продукта	SZ универсальный светильник, ШВГ: 343x95x55 мм, 18 Вт, 110-240 В, 50/60 Гц, со встроенным датчиком движения, розеткой Schuko, VDE

# Одобрения

---

Обяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK