


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PS 4157.000

Скользящие гайки

Состояние: 12.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PS 4157.000 - Скользящие гайки

Для установки монтажных шин и монтажных шасси на крепежном уголке, крепежном держателе и комбинированном держателе.



Функции

Арт. №	PS 4157.000
Возможности монтажа	Монтажные шины 23 x 23 мм Монтажные шасси 23 x 73 мм Монтажные шасси 45 x 88 мм Системные шасси 23 x 73 мм
Указание	Для фиксации монтажных шин и монтажных шасси на крепежном уголке, крепежном держателе и комбинированном держателе рекомендуется использовать скользящие гайки с резьбой М6.
Размер	Резьба: М5
Резьба	М5
Упаковка	20 шт.
Вес нетто	0,34 kg
Gross weight	0,36 kg
Код ТНВЭД	73181692
ETIM 9	EC000096
ETIM 8	EC000096
ECLASS 8.0	23110804
Описание продукта	SZ Скользящая гайка, для резьбы М5