Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TS 4163.000 Вставные гайки

Состояние: 29.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



TS 4163.000 - Вставные гайки

Использование в шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм с отламывающимся язычком из цинкового литья под давлением.



Функции

Арт. №	TS 4163.000
Описание продукта	С отламывающимся язычком из цинкового литья под давлением, для облегчения установки гайки.
Возможности монтажа	На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE с помощью адаптерной шины для совместимости с VX На горизонтальном профиле шкафа TS На горизонтальном профиле шкафа VX SE, снизу На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине Оп punched rails 23 x 23 mm On punched section without mounting flange, 23 x 73 mm On punched sections with mounting flanges, 23 x 88 mm On punched sections with mounting flanges, 23 x 64 mm On punched sections with mounting flanges, 23 x 73 mm On punched sections with mounting flanges, 23 x 89 mm, stainless steel На шкафах и шинах с прямоугольной системной перфорацией 12,5 x 10,5 мм
Размер	Резьба: М8
Подходит для типа корпуса	VX TS VX SE
Резьба	M8

© Rittal 2025

Функции

Упаковка	50 шт.
Вес нетто	0.4
Gross weight	0.461
Код ТНВЭД	73181692
EAN	4028177092969
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815

© Rittal 2025 3